


# Kod okuyucu

## SBSI-B-R3B-F6-W-D

Ürün numarası: 2930242  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Entegre mercekli siyah-beyaz Kod Okuyucu, odak uzunluğu 6mm, artırılmış derinlik alanı, beyaz LED aydınlatma, Ethernet arayüzü, RS-232 ve Barkodları ve Veri matrisi kodlarını okumak için Profinet. İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Görüş sensörü modeli	Kod okuyucu
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
KC işareti	KC-EMV
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Çalışma mesafesi	6 mm - sonsuz
Fokal derinlik	6 mm
Görüş alanı	Min. 5 x 4 mm
Odak ayar	Ayar vidasıyla
Lens bağlantısı	Yerleşik optik cihazlar
Aydınlatma tipi	Entegre edilmiş
Işık tipi	beyaz LED
Sensör tipi	monokrom
Sensör çözünürlüğü	736 x 480 piksel (WideVGA)
Görüntü hızı (kare)	50 fps
Maks. test programı sayısı/işler	8
Maks. test kriteri sayısı/detektörler	2
Detektörlerin fonksiyonu/özellikler	EAN UPC RSS 2/5 Interleaved 2/5 Industrial Code 39 Code 93 Code 128 GS1 Pharmacode Codabar ECC200 QR-Code PDF 417
Tipik çevrim süresi	1D-Barcode: 30 ms 2D-Code: 40 ms
Ethernet hakkında bilgi, bağlantı teknolojisi	Kovan M12 4-pinli
Ethernet, veri iletim hızı	100 Mbit/s
Ethernet, desteklenen protokoller	Ethernet/IP FTP PROFINET

Özellik	Değer
	SMB TCP/IP
Seri arayüz, bağlantı teknolojisi	Erkek soket M12 5-pinli
Seri arayüz, tip	RS 232 / RS 422
Elektriksel bağlantı	12-pinli M12 Erkek soket
Dijital girişlerin sayısı	2
Dijital çıkışların sayısı	4
Seçilebilir dijital giriş/çıkış sayısı	2
Anahtarlama girişi	PNP/NPN, anahtarlabilir
Anahtarlama seviyesi	Sinyal 0: $\leq 3$ V Sinyal 1: $\geq U_B - 1$ V
Anahtarlama çıkışı	PNP/NPN, anahtarlabilir
Max. Çıkış akımı	50 mA
Kısa devre korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	-25 % / +10 %
Maksimum akım sarfiyatı	550 mA
Yükleme yapılmayan çıkışlardaki akım tüketimi	200 mA
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP67
Ölçüler W x L x H	45 mm x 45 mm x 76,7 mm
Ürün ağırlığı	160 g
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, kapak	ABS-takviyeli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Titreşim direnci	EN 60068-2-6'ya uygun
Darbe direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye uygun zorluk derecesi 2 olan şok testi