

## Valf VOFD-L35T-

Ürün numarası: 2956784

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli yarı otomatik 3/2 kapalı tek bobinli
Çalıştırma türü	elektrikli
Yapı genişliği	51 mm
Standart anma debisi	406 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı	G1/4 1/4 NPT
Çalışma basıncı	0 MPa...0.8 MPa 0 Bar...8 Bar
Tasarım	direkt kumandalı popet valf
Geri alma türü	mekanik yay
Koruma türü	IP65
Nominal genişlik	3.5 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Manuel kumanda	kilitlemeli yok basmalı
Kontrol türü	doğrudan
Akış yönü	tersine çevrilemez
Vakum uygunluğu	hayır
b değeri	0.15
C değeri	1.8 000022
Debi Kv hava verme	0.32 m <sup>3</sup> /h
Akış Kv hava tahliyesi	0.32 m <sup>3</sup> /h
Standart anma debisi 2-3	440 l/min
Kapama anahtarlama süresi	60 ms
Açma anahtarlama süresi	40 ms
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:1:2] göre basınçlı hava ISO 8573-1:2010 [7:2:2] uyarınca basınçlı hava

Özellik	Değer
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	-50 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-50 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	390 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR VMQ
Gövde malzemesi	Metalize alüminyum yüksek alaşımlı paslanmaz çelik