

Valf VOFD-L100T-

Ürün numarası: 2964753

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Çalıştırma türü	elektrikli
Yapı genişliği	51 mm
Standart anma debisi	1900 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı	Flanş 1/2 G1/2 1/2 NPT NAMUR bağlantı şeması
Çalışma basıncı	0 MPa...1.2 MPa 0 Bar...12 Bar
Tasarım	direkt kumandalı popet valf
Gerilme türü	mekanik yay
Koruma türü	IP65
Nominal genişlik	10 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Manuel kumanda	yok basmalı
Kontrol türü	doğrudan
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Vakum uygunluğu	evet
b değeri	0.22
C değeri	7.6 000022
Debi Kv hava verme	1.68 m ³ /h
Akış Kv hava tahliyesi	1.68 m ³ /h
Standart anma debisi 2-3	1888 l/min
Kapama anahtarlama süresi	60 ms
Açma anahtarlama süresi	40 ms
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:2:2] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet

Özellik	Değer
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	950 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Metalize alüminyum