


Baęlantı plakası VABS-S7-BE-B-G14-V14-A

Ürün numarası: 2999476

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Mpa işletim basıncı	0,2 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Debi miktarı Kv havalandırma	2,2 m ³ /h
Debi miktarı Kv tahliye	8,6 m ³ /h
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-::-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Ürün aęırlığı	250 g
Baęlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik baęlantı 1	G1/4
Pnömatik baęlantı 2	Flanş 1/4 NAMUR delik baęlantıları
Pnömatik baęlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	Alüminyum Ematal
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR