



# Valf

## VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19

Ürün numarası: 3013904

FESTO

doğrudan kontrollü, 1,2 mm nominal çap, F19 çekirdek sistemi.



### Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer                         |
|---|-------------------------------|
| Valf fonksiyonu                         | 3/2 kapalı, tek durumlu       |
| Tetikleme şekli                         | elektriksel                   |
| Genişlik                                | 50 mm                         |
| Standart nominal debi                   | 52 l/min                      |
| Mpa işletim basıncı                     | 0 ... 0,8 MPa                 |
| Çalışma basıncı                         | 0 ... 8 bar                   |
| Tasarım yapısı                          | Direkt uyarılı dikme valf     |
| Geriye dönme şekli                      | mekanik yay                   |
| Koruma sınıfı                           | IP65                          |
| Nominal genişlik                        | 1,2 mm                        |
| Sızdırmazlık prensibi                   | yumuşak                       |
| Montaj pozisyonu                        | istenildiği gibi              |
| Yardımcı el kumanda                     | yok                           |
| Kumanda şekli                           | direkt                        |
| Akış yönü                               | tek yönlü                     |
| Vakumda kullanılabilir                  | evet                          |
| b değeri                                | 0,2                           |
| C değeri                                | 0,44 l/sbar                   |
| Debi miktarı Kv havalandırma            | 0,04 m <sup>3</sup> /h        |
| Debi miktarı Kv tahliye                 | 0,04 m <sup>3</sup> /h        |
| Standart nominal debi miktarı 2-3       | 49 l/min                      |
| Kapama süresi                           | 60 ms                         |
| Açma süresi                             | 40 ms                         |
| Kullanım havası                         | Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 - Çok yüksek paslanma       |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364 Zon III             |
| Kullanım havası sıcaklığı               | -25 ... 60 °C                 |
| Çevre sıcaklığı                         | -25 ... 60 °C                 |
| Ürün ağırlığı                           | 170 g                         |
| Pnömatik bağlantı 1                     | G1/4                          |
| Pnömatik bağlantı 2                     | G1/4                          |
| Pnömatik bağlantı 3                     | G1/4                          |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun                  |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları        | NBR                           |
| Malzeme, muhafaza                       | Alüminyum Ematal              |