

Baęlantı plakası NASE-1/4-NPT-1-ISO

Ürün numarası: 30426

FESTO

ISO 5599/II' e göre delik baęlantıları, ISO 5599/II' ye göre kullanıma hazır entegre edilmiş elektriksel baęlantılı. Baęlantılar yandan.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Uzunluk	6 mm
Çalışma basıncı	0 ... 16 bar
Müsaade edilebilirlik	UL - Recognized (OL)
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Baęlantı pleytin baęlantı şekli	geçiş delikli
Valfin baęlantı şekli	vidalanabilir
Pilot hava baęlantısı 12	1/8 NPTF
Pilot hava baęlantısı 14	1/8 NPTF
Pnömatik baęlantı 1	1/4 NPTF
Pnömatik baęlantı 2	1/4 NPTF
Pnömatik baęlantı 3	1/4 NPTF
Pnömatik baęlantı 4	1/4 NPTF
Pnömatik baęlantı 5	1/4 NPTF