


Bağlantı kablosu KDI-SB202-BU25

Ürün numarası: 30437

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 300 V
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	210 g
Elektriksel bağlantı	Düz dişi soket / Düz dişi soket M12x1 / Sub-D 5-pin / 25-pin
Kablo yapısı	4 x 0,14 mm ²
Kablo çapı	4,5 ... 6,5 mm
Kablo uzunluğu	5 m
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile Klips
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Altın yaldızlı