


L-Bağlantı Rakoru LCN-M3-PK-2-B

Ürün numarası: 30491

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	1.3 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş M3
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 3 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm yüksek alaşımlı paslanmaz çelik