


Bağlantı kablosu NEBS-M12G12-KS-5-LE12

Ürün numarası: 3058614

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcılı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	492 g
Elektriksel bağlantı 1	Düz fiş, M12x1, 12-pin, A-kodlu
Elektriksel bağlantı 2	Açık uç, 12 telli
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1,5 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özelliği	Basic
Kablo test koşulları	Festo standardına uygun eğilme dayanımı, test koşulları talep üzerine verilir
Min. Kablo bükme radyusu	85 mm
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	42,5 mm
Kablo çapı	8,5 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 0,2 mm
Kablo yapısı	12x0,14 Ekranlı
Bağlantı kesidi	0,14 mm ²
Renk kodu, nüve izolasyonu	Pin 1 = kahverengi Pin 10 = mor Pin 11 = gri/pembe Pin 12 = kırmızı/mavi Pin 2 = Mavi Pin 3 = beyaz Pin 4 = yeşil Pin 5 = pembe Pin 6 = sarı Pin 7 = siyah Pin 8 = gri Pin 9 = kırmızı
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-25 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	Siyah
Malzeme, rakor somunu	Çinko pres döküm
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç Nikel kaplamalı ve altın yıldızlı