



Yari döner tahrik birimi DRQ-63-270-PPVJ-A

Ürün numarası: 30602
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Temassız algılama için, ayarlanabilir son konum yastıklaması, boşluk dengelemeli dişli çarklı tahrik düzeni.

İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükklük | 63 |
| Yastıklama açısı | 65 deg |
| Her iki yandaki dönüş açısının ayar sahası | -10 /+11 deg |
| Dönme açısı | 270 deg |
| Yastıklama | Pnömatiksel yastıklama, ayarlanabilir |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Kremayer mil/çark |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Çalışma basıncı | 2,5 ... 10 bar |
| 6 bar' da max. dönme frekansı | 0,7 Hz |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| 6 bar'da teorik tork | 37 Nm |
| Müsaade edilen kütle atalet momenti | 0,04 kgm ² |
| Ürün ağırlığı | 12.200 g |
| Bağlantı şekli | Dişi dişli |
| Pnömatik bağlantı | G3/8 |
| Tahrik mili için malzeme bilgisi | Karbonlu çelik |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | TPE-U(PU) |