


Döner Silindirlçeyrek dönüslü aktüatör DSRL-12-180-P-FW

Ürün numarası: 30654

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Boyut | 12 |
| Sönümlleme açısı | 2.2 drc |
| Dönüş açısı ayar aralığı | 0 drc...180 drc |
| Dönüş açısı | 0 drc...180 drc |
| Sönümlleme | Esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tasarım | Döner kanat |
| Konum algılama | Yok |
| Çalışma basıncı | 2 Bar...8 Bar |
| Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 3 hz |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| 0,6 MPa' da (6 bar, 87 psi) teorik tork | 1 Nm |
| Ürün ağırlığı | 200 Gram |
| Montaj türü | geçiş deliği ile |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Tahrik mili malzemesi | Çelik nikel kaplı |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |