


Döner Silindirlçeyrek dönüslü aktüatör DSRL-40-180-P-FW

Ürün numarası: 30658

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Sönümlleme açısı	0.9 drc
Dönüş açısı ayar aralığı	0 drc...180 drc
Dönüş açısı	0 drc...180 drc
Sönümlleme	Esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Döner kanat
Konum algılama	Yok
Çalışma basıncı	1.5 Bar...8 Bar
Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 hz
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
0,6 MPa' da (6 bar, 87 psi) teorik tork	20 Nm
Ürün ağırlığı	2400 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Tahrik mili malzemesi	Çelik nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR