


Bağlantı kablosu KMC-1-230AC-2,5

Ürün numarası: 30932

FESTO

Kullanıma hazır, C- ve N1- tipi bobin için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Bağlantı şekli	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	170 g
Elektriksel bağlantı	Soket Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Topraklama bağlantısı	Temin edilebilir
Kablo uzunluğu	2,5 m
Kablo çapı	6 mm
Kablo yapısı	3x0,75
Koruma sınıfı	IP67 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, muhafaza	PC
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz