


# Kablolu Soket KMV-1-230AC-2,5

Ürün numarası: 30940

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	170 Gram
Elektrik bağlantısı	Soket B formu
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo çapı	6 mm
Kablo yapısı	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP67 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	PC
Fiş kontakları malzemesi	Bronz