


# Dağıtıcı blok FR-9-M3-B

Ürün numarası: 30981

FESTO

Hava dağıtımı için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2,5 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	15 g
Çıkışların sayısı	9
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/8
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış M3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum eloksallı kaplama