



Pozisyon sensörü SMPO-1-H-B

Ürün numarası: 31008

FESTO

Bağlantı takımı dahil değildir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Blok tasarımı
Ölçme prensibi	Manyetik
Çalışma basıncı	2 ... 6 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Çevre sıcaklığı	-15 ... 60 °C
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,2 mm
Anahtarlama süresi	< 30 ms
Kapama süresi	< 25 ms
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı
Valf fonksiyonu	3/2
Pnömatik bağlantı	Nipel bağlantı PK-3
Ürün ağırlığı	14 g
Malzeme, muhafaza	Pirinç PA POM
Anahtarlama durum göstergesi	optik
Koruma sınıfı	IP65
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L