

Kılavuz birim EAGF-P1-KF-40-

Ürün numarası: 3192966
Üretimden kalkacak ürün

[EPCO elektrikli silindir için.](#)

[İmalattan kalkan tip. 2025'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	40
Strok	1 ... 400 mm
Ters yön boşluğu	0 µm
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	25 m/s ²
Max. Hız	1 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Max. Kuvvet F _y	380 N
Maks. kuvvet F _y statik	510 N
Max. kuvvet F _z	380 N
Maks. kuvvet F _z statik	510 N
Max. tork M _x	20 Nm
Max. Tork, M _x statik	27 Nm
Max. tork M _y	15 Nm
Max. Tork, M _y statik	20 Nm
Max. tork M _z	15 Nm
Max. Tork, M _z statik	20 Nm
Yer değiştirme kuvveti	6 N
0 mm strokda hareket eden kütle	560 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.910 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	18 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	18 g
0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi	36 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans	4,5 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği sert krom kaplı
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama