


Bus dögümü CPX-M-FB41

Ürün numarası: 3228960

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Fieldbus arabirimi	1x SCRJ push-pull soket, AIDA
Cihaza özel diyagnostik	Kanal ve modül oryantasyonlu diyagnostik Düşük gerilim modülleri Diyagnostik belleği
Konfigurasyon desteği	GSDML dosyası
Parametreleri konfigure etmek	Diyagnostik tutumu Tehlike önleme tepkisi Kanalların zorlanması Sinyal kurulumu Sistem parametreleri
Ek fonksiyonlar	Fieldbus üzerinden döngüsel olmayan veri erişimi Ethernet üzerinden döngüsel olmayan veri erişimi Fast Start Up (FSU) Fieldbus üzerinden kanala özgü diyagnostikler Fieldbus üzerinden normal metinde devreye alma parametrelendirmesi Sistemin durumu proses verileri kullanılarak temsil edilebilir Operatör üniteleri için ilave diyagnostik arayüzü
Kontrol elemanları	DIL anahtarı Opsiyonel hafıza kartı
Veri iletim hızı	100 Mbit/s
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Typ. 125 mA
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	280 g
Çıkışlar için max. adres hacmi	64 Byte
Girişler için max. adres hacmi	64 Byte
Protokol	PROFINET RT
Bus' a özgü LED gösterge	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: Network hatası TP1: network aktif, port 1 TP2: kullanılmaz
Ürüne özgü LED gösterge	M: Değiştirme, parametrelendirme PL: Yük beslemesi Not: Elektronik elemanları besleme, sensör besleme SF: system error
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm