


Lineer hareket birimi SLM-32- -KF-A

Ürün numarası: 32785

FESTO

Merkezleme pimleri veya merkezleme burçları doğrusal ünite ile birlikte sevk edilmektedir. SIEN-... silindirik sensörü modüler sistem üzerinden PV, PH, NV, NH sipariş koduyla sipariş edilebilir. Harici olarak da sipariş edilebilir.



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Strok	10 ... 1.500 mm
Piston çapı	32 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları Şok alıcı, keskin karakteristik eğri
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için Endüktif sensörler için
Versiyonlar	Temel versiyon İçi boş yataklama mili İçi boş yataklama mili ve yön değiştirme plakası
Mpa işletim basıncı	0,7 MPa
Çalışma basıncı	7 bar
Çalışma şekli	Çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	483 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	483 N
Hareket eden kütle	3.150 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	55 g
0 mm strokda ana ağırlık	6.400 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	55 g
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme, kapak	Alüminyum
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PA TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Alüminyum