


Çek valf H-1/8-A/I

Ürün numarası: 3324

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çek valf fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Standart nominal debi	280 l/min
Mpa işletim basıncı	0,04 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	0,4 ... 8 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	Pirinç
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	21 g
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR