

Döner aktüatör DSR-10-180-P



Ürün numarası: 33297

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Döner kanat prensibi, kademesiz ayarlanabilen dönme açısı. Dayama sistemi döner kanattan ayrılmıştır, ortaya çıkan kuvvetler dayama kamları tarafından sönmülenir, esnek plastik pleytlerle yastıklanır.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	10
Yastıklama açısı	2,4 deg
Dönme açısı ayarlama aralığı	0 ... 180 deg
Dönme açısı	0 ... 180 deg
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Döner kanat
Konum algılama	No
Çalışma basıncı	2,5 ... 8 bar
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde maks. dönme frekansı	3 Hz
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik tork	0,5 Nm
Ürün ağırlığı	100 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme, tahrik mili	Çelik Nikel kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR