


Kılavuz birim FEN-20- -KF

Ürün numarası: 33482

FESTO

rulman kılavuz yataklı, dönmeye karşı koruma sağlar, yüksek hassasiyette kılavuzluk sağlar.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	20
Strok	2 ... 250 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Max. Kuvvet Fy	520 N
Maks. kuvvet Fy statik	830 N
Max. kuvvet Fz	520 N
Maks. kuvvet Fz statik	830 N
Max. tork Mx	15 Nm
Max. Tork, Mx statik	24 Nm
Max. tork My	20 Nm
Max. Tork, My statik	31 Nm
Max. tork Mz	20 Nm
Max. Tork, Mz statik	31 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
10 mm strok başına düşen ek kütle	12 g
0 mm strokda ana ağırlık	828 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	12 g
0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi	42 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans	4,7 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı