


Ön ünite

ERMH-11-E17-100

Ürün numarası: 3383152
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	11
Tasarım yapısı	Elektromekanik döner modül
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dönme açısı	Sonsuz
Dişli oranı	30:1
Nominal tork	1,8 Nm
Tekrarlama hassasiyeti	$\pm 0,01^\circ$
Max. yanal kuvvet	300 N
Ürün ağırlığı	1.320 g
Anahtarlama zamanı	100 %
Nominal akım motor	0,74 A
Motor tipi	Servo motor
Maks. çıkış hızı	200 1/min
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Nominal motor gücü	22,1 W
Akım tepe değeri	1,5 A
Maks. statik çekme torku	40 Nm
Tork tepe değeri	4,5 Nm
Müsaade edilebilir yük kütlesi taşıma momenti	0,006 kgm ²
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun