


Ön ünite ERMH-8-E17-30

Ürün numarası: 3385151
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut.](#) Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	8
Tasarım yapısı	Elektromekanik döner modül
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dönme açısı	Sonsuz
Dişli oranı	30:1
Nominal tork	0,75 Nm
Tekrarlama hassasiyeti	±0,01 °
Max. yanıl kuvvet	200 N
Ürün ağırlığı	1.095 g
Anahtarlama zamanı	100 %
Nominal akım motor	0,31 A
Motor tipi	Servo motor
Maks. çıkış hızı	200 1/min
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Nominal motor gücü	9,2 W
Akım tepe değeri	0,61 A
Maks. statik çekme torku	15 Nm
Tork tepe değeri	1,8 Nm
Müsaade edilebilir yük kütle taşıma momenti	0,0026 kgm ²
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun