


Yatak mesnedi LNG-40

Ürün numarası: 33891
★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	40
Standart dayalı	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	161 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sabitleyici	İslah çeliği
Malzeme, yatak	PA