


# Vakum emniyet valfi

## ISV-1/4

Ürün numarası: 33970

FESTO

Bir gruptaki vantuz veya vantuzlardan vakum uygulanacak parça olmadığı zaman vakum kaybı olmasın diye vantuz veya vantuzlara bağlı vakumu keser.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	G1/4
Çıkarma palsı uygunluğu	$\leq 8$ MPa
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	8 bar
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
-0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) değerinde gerekli emiş oranı	1,6 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	16 g
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme, yay	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, filtre	İşlenmiş alüminyum alışımlı Paslanmaz çelik kafes
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, içi boş vida	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, şamandıra	POM