



Vakum emniyet valfi ISV-3/8

Ürün numarası: 33971

FESTO

Bir gruptaki vantuz veya vantuzlardan vakum uygulanacak parça olmadığı zaman vakum kaybı olmasın diye vantuz veya vantuzlara bağlı vakumu keser.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	G3/8
Çıkarma pılsı uygunluđu	≤ 8 MPa
Üfleme fonksiyonu uygunluđu	8 bar
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
-0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) deđerinde gerekli emiř oranı	1,5 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Ürün ađırlıđı	33 g
Bađlantı řekli	vidalanabilir
Pnömatik bađlantı 1	G3/8
Pnömatik bađlantı 2	G3/8
Malzeme, yay	Yüksek alıřımlı çelik
Malzeme, filtre	İřlenmiř alüminyum alıřımlı Paslanmaz çelik kafes
Malzeme, muhafaza	İřlenmiř alüminyum alıřımlı
Malzeme, içi boş vida	İřlenmiř alüminyum alıřımlı
Malzeme, řamandıra	POM