


Çatallı flans SSNG-40

Ürün numarası: 34292
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

DNG, DNGU silindirleri için küresel yataklı eklem bağlantı, uygun yer bağlantısı: LBG.

İmalattan kalkan tip. 2015'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	40
Standarda dayalı	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-40 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	255 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme bilgisi, Montaj	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme bilgisi, kol sonu yatağı	Çelik PTFE
Vida için malzeme bilgisi	Çelik Galvaniz kaplı