


# Solenoid bobinli valf

## MYH-3-0,9-LED

Ürün numarası: 34300

FESTO

Mini-Pneumatic, bobinli ve yardımcı el kumandalı, soket dahil değildir ayrıca sipariş edilmelidir.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                      | Değer                              |
|--|------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                              | 3/2 closed, single solenoid        |
| Standart nominal debi                        | 20 l/min                           |
| Çalışma basıncı                              | 0 ... 8 bar                        |
| Tasarım yapısı                               | Popet oturtmalı                    |
| Koruma sınıfı                                | IP40                               |
| Nominal genişlik                             | 0,9 mm                             |
| Kumanda şekli                                | direkt                             |
| Kapama süresi                                | 14 ms                              |
| Kapama süresi                                |                                    |
| Açma süresi                                  | 5 ms                               |
| Anahtarlama zamanı                           | 100%                               |
| Karakteristik bobin değerleri                | 24V DC: 1,8W                       |
| Kullanım havası                              | Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız |
| Kullanım havası sıcaklığı                    | -5 ... 50 °C                       |
| Çevre sıcaklığı                              | -5 ... 50 °C                       |
| Ürün ağırlığı                                | 35 g                               |
| Bağlantı şekli                               | geçiş delikli                      |
| Pnömatik bağlantı 1                          | Bağlantı pleyti                    |
| Pnömatik bağlantı 2                          | Bağlantı pleyti                    |
| Pnömatik bağlantı 3                          | Bağlantı pleyti                    |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR                                |
| Gövde için malzeme bilgisi                   | Alüminyum pres döküm               |