


# Selenoid bobin MSFG-12-OD

Ürün numarası: 34410

FESTO

Doğru gerilim (DC) için, soketsiz.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Min. çekme süresi	10 ms
Anahtarlama zamanı	100 %
Karakteristik bobin değerleri	12 V DC: 4.1 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Maksimum sıkma momenti, soket	0,4 Nm
Ürün ağırlığı	55 g
Elektriksel bağlantı	3-pinli MSSD-F için soket pimi
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini	Duroplast Bakır Çelik
Malzeme, bobin	Bakır