


# Selenoid bobin

## MSFG-24/42-50/60-DS-OD

Ürün numarası: 34412

FESTO

DIN EN 175301' e göre standart soket için.



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Min. çekme süresi	10 ms
Anahtarlama zamanı	100 %
Güç faktörü cos {phi}	0,7
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 4.5 W 42 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 9 VA, tutma gücü 7 VA
Müsaade edilebilir frekans dalgalanmaları	+/- 5 %
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Maksimum sıkma momenti, soket	0,4 Nm
Ürün ağırlığı	55 g
Elektriksel bağlantı	DIN EN 175301-803 e göre
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini	Duroplast Bakır Çelik
Malzeme, bobin	Bakır