


Soket MSSD-F

Ürün numarası: 34431

★ Temel ürün gamı

Solenoid bobinler ve valfler için, standart endüstriyel port yapısı.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Kablo çıkışı	Açılı
Kablo çıkışı hakkında açıklama	180° dönebilir
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	17 g
Elektriksel bağlantı	3-pinli Soket, açılı Kare yapı, MSF
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 2	Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 250 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	16 A
Topraklama bağlantısı	Temin edilebilir
Kablo bağlantısı	Pg9
Kablo çapı	6 ... 8 mm
İletken- ve nominal kesit	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-25 ... 90 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	açık gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	Plastik
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR