


# Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf VLX-2-3/4-MS

Ürün numarası: 34435

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                 | Değer   |
|-------------------------|---|
| Tasarım                 | Diyafıramlı valf                                      |
| Çalıştırma türü         | pnömatik  |
| Sızdırmazlık prensibi   | yumuşak   |
| Montaj konumu           | herhangi bir  |
| Montaj türü             | Hat kurulumu  |
| Bağlantı rakoru         | G3/4  |
| Nominal genişlik        | 20 mm   |
| Valf fonksiyonu         | 2/2 kapalı tek bobinli                                |
| Akış yönü               | tersine çevrilemez                                    |
| Akışkan basıncı         | 1 Bar...10 Bar  |
| Hava tahliye fonksiyonu | kısılamaz   |
| Gerі alma türü          | pnömatik yay  |
| Kontrol türü            | pilot kumandalı                                       |
| Kontrol ortamı          | ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava         |
| Ortam                   | filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm |
| Akışkan sıcaklığı       | -10 °C...80 °C  |
| Ortam sıcaklığı         | -10 °C...60 °C  |
| Standart anma debisi    | 10500 l/min   |
| LABS uygunluğu          | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Gövde malzemesi         | Pirinç  |
| Vida malzemesi          | yüksek alaşımli paslanmaz çelik                       |
| Vida malzeme numarası   | 1.4301  |
| Ürün ağırlığı           | 1135 Gram   |