


Kılavuz birim FENG-40- -GF

Ürün numarası: 34482

FESTO

kayar yataklı, dönmeye karşı koruma sağlar, yüksek hassasiyette kılavuzluk sağlar.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	40
Strok	10 ... 500 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Kaymalı yatak
Tasarım yapısı	Yatak
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yer değiştirme kuvveti	30 N
10 mm strok başına düşen ek kütle	31 g
0 mm strokda ana ağırlık	2.480 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	31 g
0 mm stroklu hareketli kütlenin ağırlık merkezi	57 mm
10 mm strok başına hareketli kütlenin ağırlık merkezi için ek tolerans	4,7 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	Yüksek alışimli çelik
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı