


Kılavuz birim FENG-50- -GF

Ürün numarası: 34483

FESTO

kayar yataklı, dönmeye karşı koruma sağlar, yüksek hassasiyette kılavuzluk sağlar.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	50
Strok	10 ... 500 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Kaymalı yatak
Tasarım yapısı	Yatak
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yer değiştirme kuvveti	50 N
10 mm strok başına düşen ek kütle	48 g
0 mm strokda ana ağırlık	4.190 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	48 g
0 mm stroklu hareketli kütlenin ağırlık merkezi	60 mm
10 mm strok başına hareketli kütlenin ağırlık merkezi için ek tolerans	4,7 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	Yüksek alışimli çelik
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı