

# Yataklama ünitesi FENG-63- -GF

Ürün numarası: 34484

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	63
Strok	10 mm...500 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Kayar yatak
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Yer değiştirme kuvveti	50 N
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	48 Gram
0 mm strokta temel ağırlık	5540 Gram
10 mm strok başına ek ağırlık	48 Gram
0 mm strokta hareketli kütle için ağırlık merkezi	69 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek payı	4.6 mm
Montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize