


Yataklama ünitesi FENG-40- -KF

Ürün numarası: 34488

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Strok	10 mm...500 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Maks. kuvvet Fy	1000 N
Maks. kuvvet Fy statik	1260 N
Maks. kuvvet Fz	1000 N
Maks. kuvvet Fz statik	1260 N
Maks. moment Mx	44 Nm
Maks. moment Mx statik	55 Nm
Maks. moment My	52 Nm
Maks. moment My statik	65 Nm
Maks. moment Mz	52 Nm
Maks. moment Mz statik	65 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	32 Gram
0 mm strokta temel ağırlık	2370 Gram
10 mm strok başına ek ağırlık	32 Gram
0 mm strokta hareketli kütle için ağırlık merkezi	57 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek payı	4.7 mm
Montaj türü	dişi dış ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize