


Kılavuz birim FENG-32-100-KF

Ürün numarası: 34494

FESTO

rulman kılavuz yataklı, dönmeye karşı koruma sağlar, yüksek hassasiyette kılavuzluk sağlar.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|---|
| Büyüklik | 32 |
| Strok | 100 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Yatak | Rulman yataklamalı |
| Tasarım yapısı | Yatak |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Max. Kuvvet Fy | 750 N |
| Maks. kuvvet Fy statik | 1.020 N |
| Max. kuvvet Fz | 750 N |
| Maks. kuvvet Fz statik | 1.020 N |
| Max. tork Mx | 28 Nm |
| Max. Tork, Mx statik | 38 Nm |
| Max. tork My | 34 Nm |
| Max. Tork, My statik | 46 Nm |
| Max. tork Mz | 34 Nm |
| Max. Tork, Mz statik | 46 Nm |
| Yer değiştirme kuvveti | 15 N |
| Ürün ağırlığı | 1.710 g |
| Bağlantı şekli | Dişi dişli |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, kılavuz elemanı | İslah çeliği |
| Malzeme, muhafaza | İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı |
| Malzeme, boyunduruk plakası | İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı |