


Kılavuz birim FENG-32-500-KF

Ürün numarası: 34498

FESTO

rulman kılavuz yataklı, dönmeye karşı koruma sağlar, yüksek hassasiyette kılavuzluk sağlar.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	32
Strok	500 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Max. Kuvvet Fy	750 N
Maks. kuvvet Fy statik	1.020 N
Max. kuvvet Fz	750 N
Maks. kuvvet Fz statik	1.020 N
Max. tork Mx	28 Nm
Max. Tork, Mx statik	38 Nm
Max. tork My	34 Nm
Max. Tork, My statik	46 Nm
Max. tork Mz	34 Nm
Max. Tork, Mz statik	46 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
Ürün ağırlığı	2.430 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı