


Kılavuz birim FENG-40-200-KF

Ürün numarası: 34502

FESTO

rulman kılavuz yataklı, dönmeye karşı koruma sağlar, yüksek hassasiyette kılavuzluk sağlar.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	40
Strok	200 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Max. Kuvvet Fy	1.000 N
Maks. kuvvet Fy statik	1.260 N
Max. kuvvet Fz	1.000 N
Maks. kuvvet Fz statik	1.260 N
Max. tork Mx	44 Nm
Max. Tork, Mx statik	55 Nm
Max. tork My	52 Nm
Max. Tork, My statik	65 Nm
Max. tork Mz	52 Nm
Max. Tork, Mz statik	65 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
Ürün ağırlığı	3.010 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı