

# Yataklama ünitesi FENG-80-250-KF

Ürün numarası: 34525

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                      | Değer  |
|------------------------------|--|
| Boyut                        | 80   |
| Strok                        | 250 mm   |
| Montaj konumu                | herhangi bir   |
| Kılavuz                      | Bilyalı rulman yatağı  |
| Tasarım                      | Kılavuz  |
| Patlamaya karşı koruma       | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| LABS uygunluğu               | VDMA24364-B2-L   |
| Ortam sıcaklığı              | -20 °C...80 °C   |
| Maks. kuvvet Fy              | 2300 N   |
| Maks. kuvvet Fy statik       | 3120 N   |
| Maks. kuvvet Fz              | 2300 N   |
| Maks. kuvvet Fz statik       | 3120 N   |
| Maks. moment Mx              | 170 Nm   |
| Maks. moment Mx statik       | 231 Nm   |
| Maks. moment My              | 191 Nm   |
| Maks. moment My statik       | 259 Nm   |
| Maks. moment Mz              | 191 Nm   |
| Maks. moment Mz statik       | 259 Nm   |
| Yer değiştirme kuvveti       | 40 N   |
| Ürün ağırlığı                | 12355 Gram   |
| Montaj türü                  | dişi diş ile   |
| Malzeme hakkında not         | RoHS uyumlu  |
| Kılavuz elemanı malzemesi    | Su verilmiş ve temperlenmiş çelik                                  |
| Gövde malzemesi              | Dövme alüminyum alaşım, anodize                                    |
| Boyunduruk plakası malzemesi | Su verilmiş ve temperlenmiş çelik                                  |