

# Plastik hortum PL-3-BL

Ürün numarası: 3453

FESTO

CK- tipi ve N- tipi rakor bağlantıları için (Gıda sektörü için uygundur).  
Maximum basınç değeri maximum sıcaklıkta müsaade edilir.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	4,3 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	18 mm
İç çap	3 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 9 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çevre sıcaklığı	-30 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,0068 kg/m
Renk	mavi
Shore sertliği	D 42 +/-3
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Hortum için malzeme bilgisi	PE