



Vantuz VAS-8-M5-NBR

Ürün numarası: 34588

FESTO

OL sızdırmazlık halkalı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2 mm
Vantuz çapı	8 mm
Effektif emiş çapı	5,5 mm
Bağlantının yönü	üstte
Emme vantuzu şekli	yuvarlak düz
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 0 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0,07 MPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	1,6 N
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	1,6 N
Bağlantı dişi	M5
Vantuz bağlantısı	M5
Vakum bağlantısı	M5
Renk	Siyah
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	NBR