

Sızdırmazlık halkası OL-1/2

Ürün numarası: 34637

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Standarda dayalı | ISO 16030 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...3 MPa -0.95 Bar...30 Bar -13.775 000032...435 000032 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir |
| Temiz oda sınıfı | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil |
| Ortam sıcaklığı | -40 °C...100 °C |
| RT'de el ile çekme | evet |
| Nominal sıkma torku | 23 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 20 |
| Ürün ağırlığı | 0.68 Gram |
| Pnömatik bağlantı | G1/2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Stoper malzemesi | Alüminyum |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR |