

Zaman geciktirmeli valf



VZOA-3-1/4

Ürün numarası: 3464

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Standart nominal debi	600 l/min
Ayarlanabilir geciktirme süresi	0 ... 30 s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	G1/8 G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun