


Kumanda edilen çek valf HGL-1/8-NPT

Ürün numarası: 34877

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	açılabilir geri dönüşsüz fonksiyon
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Montaj türü	vidalanabilir
Standart anma debisi	0 l/min...260 l/min
Çalışma basıncı	0.03 MPa...1 MPa 0.3 Bar...10 Bar
Kontrol basıncı	0.2 MPa...1 MPa 2 Bar...10 Bar 29 000032...145 000032
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu