



Kumanda edilen çek valf HGL-1/2-NPT

Ürün numarası: 34880

FESTO

OL sızdırmazlık halkalı.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Valf fonksiyonu | pilot uyarılı çek valf fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/2 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/2 NPT |
| Bağlantı şekli | vidalanabilir |
| Standart nominal debi | 0 ... 1.600 l/min |
| Mpa işletim basıncı | 0,02 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | 0,2 ... 10 bar |
| Pilot basıncı MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pilot basıncı | 1 ... 10 bar 14,5 ... 145 psi |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |