


Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf VLX-2-1-MS-NPT

Ürün numarası: 34926

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Diyafıramlı valf
Çalıştırma türü	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Bağlantı rakoru	NPT1
Nominal genişlik	25 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı tek bobinli
Akış yönü	tersine çevrilemez
Akışkan basıncı	1 Bar...10 Bar
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Gerі alma türü	pnömatik yay
Kontrol türü	pilot kumandalı
Yardımcı kontrol havası bağlantısı 12	M5
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Ortam	filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Standart anma debisi	14000 l/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gövde malzemesi	Pirinç
Vida malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Vida malzeme numarası	1.4301
Ürün ağırlığı	1010 Gram