

Bobin VACC-S18-70-K4-7U-EX4D

Ürün numarası: 3504574

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Anahtarlama konumu göstergesi | hayır |
| Devreye girme süresi | 100% |
| Yalıtım maddesi sınıfı | H |
| Bobin karakteristik değerleri | 48 V AC: 50/60 Hz, çıkış 7,0 VA 48 V DC: 7,0 W |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | -% 15 / +% 10 |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre AB RoHS direktifine göre |
| AB dışında patlamaya karşı koruma onayı | EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX) |
| Patlamaya karşı koruma | Zone 1 (ATEX) Zone 1 (IEC-EX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 21 (IEC-EX) Zone 22 (ATEX) |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116 |
| ATEX kategorisi, gaz | II 2G |
| ATEX kategorisi, toz | II 2D |
| Ex ateşleme koruma sınıfı | Ex db IIC T6, T5, T4 Gb |
| Ex ateşleme koruma sınıfı, toz | Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db |
| Ex ortam sıcaklığı | T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Koruma türü | IP65 |
| Ürün ağırlığı | 1700 Gram |
| Elektrik bağlantısı | Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bobin malzemesi | Dövme alüminyum alaşım Gri dökme demir |

