


Kılavuz birim FEN-8/10- -KF

Ürün numarası: 35197

FESTO

rulman kılavuz yataklı, dönmeye karşı koruma sağlar, yüksek hassasiyette kılavuzluk sağlar.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	8/10
Strok	1 ... 100 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Max. Kuvvet Fy	450 N
Maks. kuvvet Fy statik	680 N
Max. kuvvet Fz	450 N
Maks. kuvvet Fz statik	680 N
Max. tork Mx	11 Nm
Max. Tork, Mx statik	16 Nm
Max. tork My	5 Nm
Max. Tork, My statik	7 Nm
Max. tork Mz	5 Nm
Max. Tork, Mz statik	7 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
10 mm strok başına düşen ek kütle	8 g
0 mm strokda ana ağırlık	300 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	8 g
0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi	30 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans	4,9 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı